

# Interscale voor geïntegreerde NUC, geleidingsgekoeld, 44 x 112 x 107 mm

## CATALOGUSNUMMER

**14830-002**



Kleine behuizing met geïntegreerde EMC-afscherming en geleidingskoeling voor eNUC-kaarten, gebaseerd op het innovatieve en flexibele nVent SCHROFF Interscale-platform.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Modulaire behuizing bestaande uit 3 eenvoudig in elkaar te zetten onderdelen: Behuizing, bovenklep en voorpaneel

Voldoet aan de SDT.03 embeddedNUC-standaard <http://www.sget.org/standards.html>

Uitsparingen specifiek voor IES MB95 geïntegreerde NUC-kaart (<http://en.ies.de/>)

Geïntegreerde EMC-bescherming

Geïntegreerd koellichaam op bovendeksel met 5 mm koelribben

Voor een stijve constructie zijn slechts twee schroeven nodig

Kleur RAL 7016

Tapeinden voor montage van de kaart geïnstalleerd

Andere afmetingen, uitsparingen of locaties, en zeefdruk beschikbaar

## PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Compacte behuizing

Productserie: Interscale

Type: Desktop

Hoogte: 43.7mm

Breedte: 112mm

Diepte: 106.5mm

Materiaal: Aluminium

Kleur: Antracietgrijs

Kleurcode: RAL 7016

Afwerking: Gepoedercoat

Beschermingsklasse: IP20

Koeling: Conductiegekoeld

Hoeveelheid in verpakking: 1

Net Weight: 0.3kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Alleen de vermelde Interscale-accessoires zijn compatibel.

Aangepaste of aangepaste casussen op aanvraag.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**