

# LHX+ regeleenheid



De regeleenheid verrijkt de LHX+. Deze wordt aangesloten op de LHX+-sensoren en de gemotoriseerde koelvloeistofklep 23130-607. Hierdoor kan de koeler de koelvloeistofstroom regelen op basis van een instelwaarde voor de temperatuur van de gekoelde (toevoer)lucht. Het biedt geavanceerde functionaliteit voor bewaking op afstand en diverse instellingsfuncties.

## KENMERKEN

Regeling van de koelvloeistofstroom op basis van de instelwaarde voor de temperatuur van de gekoelde lucht (toevoer). Meer bedieningsfuncties met waterregelingspakket

Aparte, compacte 19" Regeleenheid zonder losse draden in het bovenste deel van de kast

Duidelijk gemarkeerde plug & play-sensoraansluitingen

## SPECIFICATIES

- Rekhoogte:** 2U
- Producttype:** Regeleenheid
- Materiaal:** Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Diepte	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Zwartgrijs	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Zwartgrijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Ingangsspanning AC	Breedte
23130-668	Aluminium-verzinkt	230V	439.5mm
23130-664	Aluminium-verzinkt	100 – 260V	439.5mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Optioneel extern beeldscherm.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**