


Basisset MultipacPRO 19-inch chassis

Met een dergelijke kit kan een klant de 3 verschillende boven- en onderkleppen configureren.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor niet-gestandaardiseerde assemblages (1 ... 5 u) en gestandaardiseerde samenstellingen (1, 2 u) conform IEC 60297-3-105

Het frame bestaat uit twee laterale delen en een voor-/achterpaneel

Materiaal: Aluminium

Selecteer andere onderdelen (accessoires)

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Type:	Configureerbaar
Productserie:	MultipacPRO
EMC-afscherming:	Nee (achteraf te monteren)
Producttype:	Subrack/chassis

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Bruikbare breedte	Montage	Voldoet aan	Certificeringen
-----------------	-----------	--------	-------------------	---------	-------------	-----------------

20860-202	1U	280mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-203	1U	340mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Rek	IEC 60297-3-100	RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montageplaat, afdekplaat en bodemplaten, handgrepen en telescopische schuiven afzonderlijk.

Afmetingen h = vrije montagehoogte = H?8,1 mm, b = vrije montagebreedte = 403 mm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE