


PropacPRO kantelhendel

Kantelbare draaggreep.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Draagvermogen 20 kg

Kan worden vergrendeld in stappen van 30°

Met draagstang met poedercoating

Met de handgreep heeft een gebruiker een beter zicht op de voorzijde van de behuizing in geval van desktopgebruik

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium; Zinklegering

Werkt met: Omkastingen

Producttype: Greep

Productserie: PropacPRO

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep
24576-071	42HP	1	Opklapbare handgreep
24576-073	84HP	1	Opklapbare handgreep
24576-072	63HP	1	Opklapbare handgreep

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Om de kantelbare draaggreep te kunnen aanbrengen, moeten er gaten in het zijpaneel worden geboord.

Selecteer de vooraf geconfigureerde PropacPRO-behuizingen met gaten voor de kantelbare draaggreep.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE