

Voorpaneel PSU



Voorpaneel voor nVent SCHROFF 19-inch compatibele voeding. Plat voorpaneel met verticale groeven voor roestvrijstalen EMC-contactstrips.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorpaneel, al, voorzijde geanodiseerd, achterzijde geleidend, met verticale sleuven voor EMC-contactstrips

SPECIFICATIES

Type accessoire: Frontpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Rekhoogte	Hoogte
21005-439	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21006-959	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Rekhoogte	Hoogte
21006-954	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21006-955	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	3U	128.4mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Geanodiseerd
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Geanodiseerd

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE