

Aansluitstrip, SCHUKO, met Wieland®-ingang



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Montagehoogte 1 u.

Uitgang via SCHUKO-aansluitingen

Invoer via Wieland® GST 18-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Horizontale of verticale montage

Volgens DIN 57620

SPECIFICATIES

- Lengte:** 438.5mm
Materiaal: Aluminium; Polyamide
Producttype: Stekkerdoos

Table 1/2

| Catalogusnummer | Type fitting | Aantal fittingen | Geschakelde stopcontacten | AC-spanning | Functie | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 60110-354 | SCHUKO | 6 | Nee | 230V | Overstroombeveiliging | 1 |

| Catalogusnummer | Type fitting | Aantal fittingen | Geschakelde stopcontacten | AC-spanning | Functie | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 60110-353 | SCHUKO | 6 | Nee | 230V | Overstroombeveiliging | 1 |
| 60110-343 | SCHUKO | 8 | Nee | 230V | | 1 |
| 60110-352 | SCHUKO | 6 | Nee | 230V | Overstroombeveiliging | 1 |
| 60110-345 | SCHUKO | 8 | Nee | 230V | | 1 |
| 60110-344 | SCHUKO | 8 | Nee | 230V | | 1 |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Kleur | Diepte | Afwerking |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 60110-354 | Rood | 44mm | Geanodiseerd |
| 60110-353 | Zwart | 44mm | Geanodiseerd |
| 60110-343 | Grijs | 44mm | Geanodiseerd |
| 60110-352 | Grijs | 44mm | Geanodiseerd |
| 60110-345 | Rood | 44mm | Geanodiseerd |
| 60110-344 | Zwart | 44mm | Geanodiseerd |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE