


Varistar-kabelpaneel



Verticaal kabelpaneel voor vrijstaande Varistar-kasten, gepoederd in kastkleur in verschillende breedten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor rechtstreekse montage op het frame

Kabels worden op hun plaats gemonteerd met kabelbinders of klittenband

SPECIFICATIES

Producttype: Behuizing/rekpaneel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Zwartgrijs
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Zwartgrijs
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Zwartgrijs
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Zwartgrijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Zwartgrijs
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Zwartgrijs
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Zwartgrijs
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Zwartgrijs
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Zwartgrijs
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Zwartgrijs
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Zwartgrijs
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Zwartgrijs
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Zwartgrijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Afwerking	Type
23130-625	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-502	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-422	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-501	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-503	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-500	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-504	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-628	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-420	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-150	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-151	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-421	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel
23130-499	RAL 7021	Gepoedercoat	Kabelpaneel

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE