

# VPX-backplane

De nVent SCHROFF VPX Backplane heeft een uitstekende signaalintegriteit voor de hoogste gegevensoverdrachtsnelheden.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

In overeenstemming met: VITA 46,0 VPX-basisstandaard; VITA 46,3 Serial RapidIO op VPX; VITA 46,4 PCI Express op VPX Fabric-connector; VITA 46,7 Ethernet op VPX Fabric-connector; VITA 46,11 System Management voor VPX

DIP-schakelaar voor systeemslot-instellingen

JTAG-aansluitingen

Vergrendelbare aux utility- en SENSE-connectoren

M4-voedingsspinnen voor voeding, max. 22 A per sleuf voor elke spanning

## SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Sleufbreedte	Connectortype
23001-834	Achterplaat	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Achterplaat	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Achterplaat	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-814	Achterplaat	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-812	Achterplaat	5	3U	VPX Full-mesh	4HP	MultiGig

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Sleufbreedte	Connectortype
23001-813	Achterplaat	5	3U	VPX Full-mesh	4HP	MultiGig

Table 2/2

Catalogusnummer	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Certificeringen
23001-834	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	253mm	1	VITA
23001-816	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-815	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	186.46mm	1	VITA, RoHS
23001-812	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	120.67mm	1	VITA, RoHS
23001-813	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	120.67mm	1	RoHS, VITA

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere VPX Backplanes en aangepaste VPX Backplane ontwerpen op aanvraag.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**