


APY eksternt horisontal veggbrakett



FUNKSJONER

Sidemontert sadelfeste for C-profiler og skinner

Komplett med festemidler

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Kanaltype	Avstivertype
APYSTRUTS6	584840		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APYE23EG	584740		Stål	Elektro galvanisert	E2L, E2, E3	
APYE4STRUTEG	584751	3532059	Stål	Elektro galvanisert	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APYE01EG	584758		Stål	Elektro galvanisert	E0L, E0, E1	

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APYSTRUTS6	584840		50 mm	144 mm	5 mm	43 mm
APYE23EG	584740		40 mm	124 mm	5 mm	36 mm
APYE4STRUTEG	584751	3532059	50 mm	144 mm	5 mm	43 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APYE01EG	584758		40 mm	124 mm	5 mm	31 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.
APYSTRUTS6	584840		12 mm	19 mm
APYE23EG	584740		12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	3532059	12 mm	19 mm
APYE01EG	584758		12 mm	19 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

