

Ekstra kraftig rørklemme, 317-333 mm, 12" rør, DN 300, M20, elektrogalvanisert

KATALOGNUMMER

HDN300EG



FUNKSJONER

Hjørnesveiset kontaktmutter med flate sider for bruk med skrunøkler

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 579066

Mutter inkludert: Ja

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 317 - 333 mm

Rørstørrelse: 12"

NB/DN: 300

Stangstørrelse (RS): M20

Bredde (W): 50 mm

Tykkelse (T): 5 mm


Skruediameter (Sc): 16 mm

Skruediameter, metrisk (Sc): M16

Skruelengde (L): 60mm

Statisk belastning: 12500N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

