

nVent CADDY Macrofix Plus ikke-isolerte, 19-23 mm OD, M8, M10 Stag

KATALOGNUMMER

MFZ023



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Utøket åpningsvinkel for tilpassning av alle standard rør-dimensjoner

Hurtig blokkerings teknikk, forhindrer opphenget å utilsiktet åpne seg eller løsne når metall-røret er i bevegelse, eller ved justeringer

Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør- klammer å falle ut under montasjen

Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586802

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 19 - 23 mm

Stangstørrelse (RS): M8;M10

NB/DN: 15

Rørstørrelse: 1/2"

Bredde (W): 20 mm


Tykkelse (T): 1 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 27mm

Statisk belastning: 1000N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

