

# nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 25-31 mm OD

## KATALOGNUMMER

**MPK031**



## FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Aldringsbestandig för

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586754

Stangstørrelse (RS): M8;M10;1/2"

Temperatur: -50 to 110 °C

Farge: Svart

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 25 - 31 mm

Rørstørrelse: 3/4"

NB/DN: 20

Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 1 mm

Skruediameter (Sc): 6 mm

Skruelengde (L): 32mm


Statisk belastning: 1000N

Enhetsvekt: 0.11 kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

