

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 37-44 mm OD

KATALOGNUMMER

MPK044



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Aldringsbestandig för

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586756

Stangstørrelse (RS): M8;M10;1/2"

Temperatur: -50 to 110 °C

Farge: Svart

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 37 - 44 mm

Rørstørrelse: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 1 mm

Skruediameter (Sc): 6 mm

Skruelengde (L): 37mm


Statisk belastning: 1000N

Enhetsvekt: 0.12 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

