

ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 40-43 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN

KATALOGNUMMER

SSG043RO



FUNKSJONER

For høye statiske krav i industribygging

Egnet for bruk med fastpunkter

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 574630

Materiale: Stål

Overflate: Lakkert;Rød oksid

Ytre diameter (OD): 40 - 43 mm

Rørstørrelse: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Hullstørrelse (HS): 11 mm

Skruediameter (Sc): 10 mm

Skruelengde (L): 40mm

Statisk belastning: 1000N

Bredde (W): 40 mm

Tykkelse (T): 4 mm

A: 79 mm

Ytterligere Produktdetaljer

Statisk belastning refererer til et komplett sett med ekstra kraftige rørklemmer holdt på plass med indikerte skruer i henhold til ISO 4014 og tilsvarende sekskantmuttere i henhold til ISO 4032 (for ytterligere informasjon, se Standard SSG 7075E).

Diagrammer



Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

