

# nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48-54 mm YD, 1 1/2" rør, 40 DN

## KATALOGNUMMER

**SXD052**



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 400070

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi

Overflate: Elektrogalvanisert

Farge: Svart

Temperatur: -50 to 110 °C

Ytre diameter (OD): 48 - 53 mm

Rørstørrelse: 1 1/2"

NB/DN: 40

Stangstørrelse (RS): M8;M10

Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 1.2 mm

Skruediameter (Sc): 5

Skruelengde (L): 25mm

Statisk belastning: 1300N


## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Fôr i EPDM-gummi.

## DIAGRAMMER

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

