

Flat skive



FUNKSJONER

Bruk over hodet på en bolt eller mutter for å fordele festerbelastninger over et bredere overflateområde

SPESIFIKASJONER

Samsvarer med: DIN 933

Table 1/2


| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate | Hullstørrelse (HS) | Diameter (Ø) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 01108S4 | 592490 | 3534952 | Rustfritt stål 304 (EN 1.4301) | | 8.4 mm | 16 mm |
| 01106S4 | 592480 | | Rustfritt stål 304 (EN 1.4301) | | 6.4 mm | 12 mm |
| 01108EG | 592400 | 3535249 | Stål | Elektro galvanisert | 8.4 mm | 16 mm |
| 01106EG | 592390 | 3535248 | Stål | Elektro galvanisert | 6.4 mm | 12 mm |
| 01110HD | 592415 | 1342869 | Stål | Varmegalvanisert | 10.5 mm | 21 mm |
| 01110S4 | 592500 | 3534954 | Rustfritt stål 304 (EN 1.4301) | | 10.5 mm | 20 mm |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate | Hullstørrelse (HS) | Diameter (Ø) |
|---------------|----------------|----------|-----------|---------------------|--------------------|--------------|
| 01110EG | 592410 | 3535251 | Stål | Elektro galvanisert | 10.5 mm | 20 mm |
| 01112EG | 592420 | 3535252 | Stål | Elektro galvanisert | 13 mm | 24 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Tykkelse (T) |
|---------------|----------------|----------|--------------|
| 01108S4 | 592490 | 3534952 | 1.6 mm |
| 01106S4 | 592480 | | 1.6 mm |
| 01108EG | 592400 | 3535249 | 1.6 mm |
| 01106EG | 592390 | 3535248 | 1.6 mm |
| 01110HD | 592415 | 1342869 | 2 mm |
| 01110S4 | 592500 | 3534954 | 2 mm |
| 01110EG | 592410 | 3535251 | 2 mm |
| 01112EG | 592420 | 3535252 | 2.5 mm |

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

