

Rørgjenger kontakt



FUNKSJONER

Koble gjengerøret til PX-rørklammene


Hun-til-hun-kontakt

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate | Gewinde (G) | Høyde (H) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| PTC050EG | 578730 | 3535191 | Stål | Elektro galvanisert | 1/2" | 18 mm |
| PTC050S6 | 578800 | | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) | | 1/2" | 18 mm |

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

