

Gjenget stang



FUNKSJONER

Kan kappes etter behov

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Kvalitetsklasse	Stangstørrelse (RS)
050M61000S4	592700		Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M6
050M61000	592570	1340762	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M6
050M101000S4	592740	3534926	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M10
050M121000	592630	1340771	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M12
050M161000	400332	3435866	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M16
050M101000HD	592615	1319921	Stål	Varmegalvanisert	4.8	M10


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Kvalitetsklasse	Stangstørrelse (RS)
050M81000S4	592720	3534922	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M8
050M121000HD	592635	3435975	Stål	Varmegalvanisert	4.8	M12
050M81000	592590	1340765	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M8
050M121000S4	592760	3534931	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M12
050M101000	592610	1340768	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M10
050M122000	592640	1340773	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M12
050M82000	592600	1340766	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M8
050M103000	592670	1340770	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M10
050M62000	592580	1340763	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M6
050M63000	592650	1340764	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M6
050M123000	592680	1340774	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M12
050M102000	592620	1340769	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M10
050M83000	592660	1340767	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M8
050M82000S4	592730	3534924	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M8
050M62000S4	592710		Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M6
050M102000S4	592750	3534928	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M10

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Statisk belastning
050M61000S4	592700		1000mm	2400N
050M61000	592570	1340762	1000mm	2400N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Statisk belastning
050M101000S4	592740	3534926	1000mm	7000N
050M121000	592630	1340771	1000mm	10000N
050M161000	400332	3435866	1000mm	18000N
050M101000HD	592615	1319921	1000mm	7000N
050M81000S4	592720	3534922	1000mm	4500N
050M121000HD	592635	3435975	1000mm	10000N
050M81000	592590	1340765	1000mm	4500N
050M121000S4	592760	3534931	1000mm	10000N
050M101000	592610	1340768	1000mm	7000N
050M122000	592640	1340773	2000mm	10000N
050M82000	592600	1340766	2000mm	4500N
050M103000	592670	1340770	3000mm	7000N
050M62000	592580	1340763	2000mm	2400N
050M63000	592650	1340764	3000mm	2400N
050M123000	592680	1340774	3000mm	10000N
050M102000	592620	1340769	2000mm	7000N
050M83000	592660	1340767	3000mm	4500N
050M82000S4	592730	3534924	2000mm	4500N
050M62000S4	592710		2000mm	2400N
050M102000S4	592750	3534928	2000mm	7000N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

