

Gjenget Stud



FUNKSJONER

Forkappede gjengestagslengder

SPESIFIKASJONER


Kvalitetsklasse: 4.6
Overflate: Elektrogalvanisert
Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)
051M10025	400345	3435873	M10	25mm
051M8025	400336	3435867	M8	25mm
051M8040	400337	3435868	M8	40mm
051M10040	400346	3435874	M10	40mm
051M8060	400338	3435869	M8	60mm
051M10060	400347	3435875	M10	60mm
051M8070	593465	3535395	M8	70mm
051M10080	400349	3435876	M10	80mm
051M8080	400340	3435871	M8	80mm
051M10090	593505	3535404	M10	90mm
051M8100	400342	3435872	M8	100mm
051M10100	400351	3435877	M10	100mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)
051M10150	593516	3535406	M10	150mm
051M8150	593477	3535398	M8	150mm
051M8120	593476	3535397	M8	120mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

