

Kompresjon rett lug

Data Solutions



FUNKSJONER

Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse

Glødd kobber forenkler krympeoperasjonen

Optimaliserte størrelse til den mest effektive elektriske konduktiviteten

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Merking på valse for krymping

Konsekvent materialtykkelse, presis diameter og nøyaktig kabeltilpasning; DIN46235

SPESIFIKASJONER

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Punkt-/kontakttype	Lederstørrelse	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)	Bredde (W)
PKS1610H		Kraftig DIN46235	#6 flertrådet, 16 mm ² flertrådet	10.5mm	48mm	17mm
RKS050019H	716546	Standard	300 mm ² flertrådet, 600 kcmil flertrådet	13mm	109mm	43mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Punkt-/kontakttype	Lederstørrelse	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)	Bredde (W)
RKS7012T	716656	Standard	2/0 Flertrådet, 70 mm ² flertrådet	13mm	59mm	23mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Verktøy-/gjengetype
PKS1610H		M2M eller M2H/RKM2, M3H eller M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS050019H	716546	M2M eller M2H/RKM2, M3H eller M3B/RKM3
RKS7012T	716656	M2M eller M2H/RKM2, M3H eller M3B/RKM3, MLB/RKML

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE