


Din-skinne

Data Solutions

En din-skinne er en standard metallskinne som er mye brukt for montering av effektbrytere og industrielt kontrollutstyr inne i utstyrstativer.



FUNKSJONER

Pre-cut lengder og med perforeringer

Stål med galvanisert utførelse

Overholde: NS-EN 60715-standarder

SPESIFIKASJONER

Produkttype: DIN-skinne

Table 1/2

| Katalognummer | Materiale | Høyde | Lengde | Overflate | Antall pakker | Dybde |
|---------------|-----------|-------|--------|------------|---------------|-------|
| 20118-879 | Stål | 35mm | 175mm | Sinkbelagt | 4 | 7.5mm |
| 20118-874 | Stål | 35mm | 275mm | Sinkbelagt | 4 | 15mm |
| 20118-872 | Stål | 35mm | 125mm | Sinkbelagt | 4 | 15mm |
| 20118-883 | Stål | 35mm | 575mm | Sinkbelagt | 4 | 7.5mm |
| 20118-875 | Stål | 35mm | 375mm | Sinkbelagt | 4 | 15mm |
| 20118-878 | Stål | 35mm | 125mm | Sinkbelagt | 4 | 7.5mm |
| 20118-880 | Stål | 35mm | 275mm | Sinkbelagt | 4 | 7.5mm |
| 20118-877 | Stål | 35mm | 575mm | Sinkbelagt | 4 | 15mm |
| 20118-882 | Stål | 35mm | 475mm | Sinkbelagt | 4 | 7.5mm |

| Katalognummer | Materiale | Høyde | Lengde | Overflate | Antall pakker | Dybde |
|---------------|-----------|-------|--------|------------|---------------|-------|
| 20118-873 | Stål | 35mm | 175mm | Sinkbelagt | 4 | 15mm |
| 20118-881 | Stål | 35mm | 375mm | Sinkbelagt | 4 | 7.5mm |
| 20118-876 | Stål | 35mm | 475mm | Sinkbelagt | 4 | 15mm |
| 20118-893 | Stål | 35mm | 375mm | Sinkbelagt | 10 | 7.5mm |
| 20118-892 | Stål | 35mm | 275mm | Sinkbelagt | 10 | 7.5mm |
| 20118-891 | Stål | 35mm | 175mm | Sinkbelagt | 10 | 7.5mm |
| 20118-890 | Stål | 35mm | 125mm | Sinkbelagt | 10 | 7.5mm |
| 20118-895 | Stål | 35mm | 575mm | Sinkbelagt | 10 | 7.5mm |
| 20118-894 | Stål | 35mm | 475mm | Sinkbelagt | 10 | 7.5mm |
| 20118-889 | Stål | 35mm | 575mm | Sinkbelagt | 10 | 15mm |
| 20118-887 | Stål | 35mm | 375mm | Sinkbelagt | 10 | 15mm |
| 20118-885 | Stål | 35mm | 175mm | Sinkbelagt | 10 | 15mm |
| 20118-886 | Stål | 35mm | 275mm | Sinkbelagt | 10 | 15mm |
| 20118-884 | Stål | 35mm | 125mm | Sinkbelagt | 10 | 15mm |
| 20118-888 | Stål | 35mm | 475mm | Sinkbelagt | 10 | 15mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Bredde |
|---------------|--------|
| 20118-879 | 175mm |
| 20118-874 | 275mm |
| 20118-872 | 125mm |
| 20118-883 | 575mm |
| 20118-875 | 375mm |
| 20118-878 | 125mm |
| 20118-880 | 275mm |
| 20118-877 | 575mm |
| 20118-882 | 475mm |
| 20118-873 | 175mm |
| 20118-881 | 375mm |
| 20118-876 | 475mm |
| 20118-893 | 375mm |
| 20118-892 | 275mm |
| 20118-891 | 175mm |
| 20118-890 | 125mm |
| 20118-895 | 575mm |

| Katalognummer | Bredde |
|---------------|--------|
| 20118-894 | 475mm |
| 20118-889 | 575mm |
| 20118-887 | 375mm |
| 20118-885 | 175mm |
| 20118-886 | 275mm |
| 20118-884 | 125mm |
| 20118-888 | 475mm |

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE