

FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXCOVIP2XTWO



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

UV resistance

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 508161

Materiale: Polyvinylklorid

Driftstemperatur: -40 to 140°C


Lengde (L): 670mm

Bredde (W): 230mm

Dybde (D): 180mm

Enhetsvekt: 0.84kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE