

Cadweld multi flere tilkoblingstype moldkit

Data Solutions

KATALOGNUMMER**KITCDMV01**

FUNKSJONER

Allsidig form for en mengde koblinger

Patentert selvtettende system forhindrer lekkasje av sveisemetall

Kompakt komprimeringsstruktur muliggjør enkel innretting av ledere

Språkfri instruksjonsveiledning

Enkelt system fullfører sveisesømmer på sekunder

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 167782

Samsvarer med: EN®-permanent IEC 62561-1-tilkobling

Typer ERICO CADWELD MULTI Multi -Koblinger							
Formstil	Antall Polstringer Nødvendig	Maksimum Lederstørrelse	Maksimum samleskinne- /kabelstørrelse	Maksimum Armeringsjærnsstørrelse, Metrisk	Maksimum Armeringsjærnstørrelse, US	jordspyd Diameter, Nominell	jordspyd Diameter, Faktisk
Solid eller Flertråds Kobberkabel til Solid eller Flertråds Kobberkabel							
SS	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
SC	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
XA	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
GG	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
GJ	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
GF	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
GW	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
XB	3	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
PP	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
PK	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
GE	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
PG	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	-	-	-	-
TD	2	25 mm ² Str; #4 Str	-	-	-	-	-
TE	2	25 mm ² Str; #4 Str	-	-	-	-	-
TF	2	25 mm ² Str; #4 Str	-	-	-	-	-
Solid eller Flertråds Kobberkabel til Armeringsjern							
RG	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	10 mm	#3	-	-
RH	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	10 mm	#3	-	-
RK	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	10 mm	#3	-	-
RD	3	50 mm ² Str; 1/0 Str	-	10 mm	#3	-	-
Kobber- eller Stålbånd til Armeringsjern							

RF	2	-	30 x 3.5 mm	10 mm	#3	-	-
Kobberbånd til kobberbånd							
BB	2	-	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Solid eller flertråds kobberkabel til Kobber eller Stålsamleskinne/kabelsko							
HA	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
HC	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
HS	3	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
HT	3	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
GL	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
LA	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
LJ	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
LE	2	50 mm ² Str; 1/0 Str	30 x 3.5 mm	-	-	-	-
Galvanisert stålband til Galvanisert Stål Bånd							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Solid eller Flertråds Kobberkabel til Jord spyd							
TG	2	10mm ² Str; #6 Str	-	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
GT	2	10 mm ² Str; #6 Str	-	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
GR	2	10 mm ² Str; #6 Str	-	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
GT	3	10 mm ² Str; #6 Str	-	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
GR	3	10 mm ² Str; #6 Str	-	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
kobberbånd til jordspyd							
CN	2	-	30 x 3.5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
CP	2	-	30 x 3.5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
CN	3	-	30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
CP	3	-	30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm

Galvanisert Stålbånd til jordspyd							
CN	3	-	30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm
CP	3	-	30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12.8 - 17.3 mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE