

Nøytralstang for TD-distribusjonsblokker, 160 A IEC

Data Solutions

KATALOGNUMMER

NB-160A



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Halogen Fri

I samsvar med RoHS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 563201

Maks. strømnivå, IEC: 160A

Kortsiktig strømtåling (I_{cw}), 1s: 6.2kA

Topp kortslutningsstrøm (I_{pk}): 35kA

Antall tilkoblinger på ledningsside: 4

Kompakt trådet ledningsstørrelse på inngangsside: 10 - 35 mm²

Flertrådet ledningsstørrelse på inngangsside – hylse: 10 – 25mm²

Antall tilkoblinger på belastningsside: 10

Kompakt flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside: 2,5 - 16 mm²

Flertrådet ledningsstørrelse for belastningsside – hylse: 1,5 – 16 mm²

Dybde (D): 41.4mm

Høyde (H): 34.3mm

Bredde (W): 170mm


Enhetsvekt: 0.2kg

For bruk med: TD-160A (563200); TD-160AL (563990)

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Samsvarer med: IEC® 60947-7-1

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE