

# "Flat flettet strømshunt, 2 961 kcmil, 31,496""

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**PBC1500X800**



### SERTIFISERINGER

---



### FUNKSJONER

---

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### PRODUKTEGENSKAPER

---

Artikkelnummer: 564910

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Diameter på kabel: 0.15mm

Tverrsnitt: 1500mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 2300A

ΔT 50 K: 3048A

Lengde (L): 800mm

A: 125mm

B.: 150mm

C.: 17.5mm

2-stangs strømkoeffisient: 1.32

Enhetsvekt: 12.6kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## DIAGRAMMER

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**