

"Flat flettet strømshunt, 300 kcmil, 9,84''''''

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC150X250



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 564100

Materiale: Kobber

Overflate: Tinnbelagt

Diameter på kabel: 0.15mm

Tverrsnitt: 150mm²

ΔT 30 K: 440A

ΔT 50 K: 583A

Lengde (L): 250mm

A: 55mm

B.: 50mm

C.: 8mm

2-stangs strømkoeffisient: 1.72

Enhetsvekt: 0.63kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE