

Kabel til jernbaneskinne, komplett sveiseapparat, strøm, UIC60, 50 mm² Konsentrisk, Høyre side

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBWH301RH



FUNKSJONER

Fullstendig websveisermontering utviklet for installasjon av sporkretser og laskejording til den nøytrale aksen

Inkluderer formrengjører og flinttenner

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Grafitt; Stål; Termoplast

Skinnetype: UIC60

Festterminalstil: B

Lederstørrelse: 50 mm² konsentrisk

Leder ytre diameter, nominell: 8.89mm

Sveiserstil: T20

Retning: Høyre side

Kun støpeform: Nei

Erstatningsform: PBWX5LH

Sveisemateriale: PB65, selges separat

Håndtaksklemme: C105C, selges separat

Lederhylse: S05F, selges separat

Hammergjenge: WD80, selges separat

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE