

Krympeverktøy, verktøyinnsats, type M2, Ekstra kraftig DIN46235, 150 mm² Flertrådet, 300 kcmil Stranded

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PKM2150



FUNKSJONER

Egner seg for kabelsko og kontakter

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 716950

Punkt-/kontakttype: Kraftig DIN46235

Lederstørrelse: 150 mm² flertrådet; 300 kcmil flertrådet

Krympebredde: 5mm

Verktøy: M2H; M2M

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE