

# Krympeverktøy, verktøyinnsats, type M2, Standard, #10 Stranded, 6 mm<sup>2</sup> Flertrådet

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**RKM26**



### FUNKSJONER

---

Egner seg for kabelsko og kontakter

### PRODUKTEGENSKAPER

---

Artikkelnummer: 716930

Punkt-/kontakttype: Standard

Lederstørrelse: #10 flertrådet; 6 mm<sup>2</sup> flertrådet

Krympebredde: 5mm

Verktøy: M2H; M2M

### ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**