

# Utendørs modulær 33 U 1730H 700W 700D

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**10149-708**



nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet. Modulær contraction tillater flere konfigurasjoner i størrelse og funksjon sammen med flere kjølealternativer.

### FUNKSJONER

Aluminiumsprofil ramme med avtagbar, dobbeltvegget kledning

IP 55 eller NEMA 12~

Dobbeltvegger

Omfattende utvalg av 19-tommers kabinetttilbehør

Tilgang til skapet fra forsiden, alle sider mulig på forespørsel

100 mm høy sokkel, 200 og 300 mm mulig

Toppdeksel med luftventiler, kan opparderes med vifter eller A/C-enhet

RAL 7035 pulverlakk, andre farger tilgjengelig på forespørsel

### PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Utendørskabinett

Produktserie: Modulbasert

Rackhøyde: 33U

Høyde: 1730mm

Bredde: 700mm

Dybde: 700mm

Veggtype: Dobbeltvegg

Dørtype: Standard; Enkeldør

Motstand mot innbruddstyv: Valgfritt

Kjøling: Passiv

EMC-beskyttelse: Valgfritt

Batterirom: Valgfritt

Overflate: Pulverbelagt

Rammemateriale: Aluminium

Materiale: Aluminium; Stål

Monteringsoppsett: Valgfritt

Antall pakker: 1

Sokkelhøyde: 100mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Høydemål er uten base/sokkel.

QW = spesifikk varmeavledningskapasitet i henhold til ETSI en 300 019-1-4.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**