


Utendørs Comline FTTX kabinett med dobbel tilgang, 600H 800W 600D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

12349-007



Telecom applikasjoner krever sofistikert elektronikk i utendørs oppsett. nVent SCHROFF friskap skjerner slike elektroniske komponenter fra ekstremvær, vandalisme og dermed sikre operativ kontinuitet. nVent SCHROFF skap kan brukes som DSLAM / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTH / MFG skap.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Høydemål uten sokkel (140 mm)

Envegg, lett aluminiumsskap

Isolert skap

IP 55

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Utendørskabinett

Produktserie: Kommunikasjonslinje, FTTX

Rackhøyde: 12U

Høyde: 600mm

Bredde: 800mm

Dybde: 600mm

Veggtype: Enkeltvegg

Dørtype: Enkeldør

Tilgang: Forside; Tilbake

Kjøling: Isolasjon

EMC-beskyttelse: Nei

Samsvarer med: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Antall pakker: 1

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Aluminium

Net Weight: 70kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE