

19 tommer utstyrshylle, Dybdejusterbar, 430W 300D, RAL 7035

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-790



Schroff 19-tommers utstyrshylle med 10 kg blykapasitet hjelper rackledere med å assimilere kritisk utstyr inn i kabinettet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Dybde justerbar i 25 mm rutenett trinn, forover fremspring min. 26 mm.

Installasjonshøyde 2 U

Statisk lastekapasitet 15 kg.

PRODUKTEGENSKAPER

Bredde: 430mm

Dybde: 300mm

Antall pakker: 1

Farge: Lys grå

Fargekode: RAL 7035

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål

Produkttype: Hylle

Type: Utstyrshylle

Net Weight: 1.85kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE