


Bryter for dørkontakt uten kabel

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20118-810



Dørkontaktbryter med magnetisk kontakt, gir driftseffektivitet. Dette produktet er enkelt å handle med plug and play.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Bryter for dørkontakt (uten tilkoblingskabel)

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Bryter

Dybde: 33.5mm

Høyde: 76.5mm

Driftstemperatur: -25 to 75°C

Beskyttelsesgrad: IP66

Bredde: 31mm

Samsvarer med: UL® 508; EN 50047 form B

Strømnivå: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Antall pakker: 1

Spenning: 24 – 230V

Størrelse på kabel: 0.5 – 2.5mm²

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill brakett for montering av dørbryter (Varistar, Novastar, Eurorack) separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE