


Varistar CP Luftseparasjonsblankodeksel, bredde 800 mm, med penselstripe og fingre, RAL 7021, 52 U, 2450H

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-152



Påfyllingsplate for 800 mm brede skap for å unngå luftresirkulering foran til bakre kjølte hyller. Vanlige paneler og paneler med utsparinger for front til bak kabling med penselstriper og kabelfingre.

FUNKSJONER

Luftseparasjon, deksler for 800 mm brede skap

Nettverk og serverskap kan ordnes side om side

PAKNINGER, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.

Deksel med utsparinger og kabelfingre for effektiv kabelhåndtering

Penselstrimler tilgjengelig for å lukke utsparingene

Deksler hindrer uønsket kortslutning av luft, dvs. uønsket blanding av varm avtrekksluft med kald inneluft

Bare kompatibel med tung last tverrstang, ikke kompatibel med reduksjonsbraketter

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 52U

Høyde: 2450mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skap-/rackpanel

Beskyttelsesgrad: IP20

Type: Kabelkanal

Bredde: 800mm

Net Weight: 9.696kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE