

Varistar CP ståldør, vanlig med 3-punkts låsing, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-216



Ståldør med monteringsramme på innsiden, 3-punkts lås og med spakhåndtak med innebygd trykknapp.

FUNKSJONER

Ståldør med tre punktlås for IP 55 beskyttelsesklasse

Håndtak med innebygd trykknapp

Åpningsvinkel 180°

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 24U

Høyde: 1200mm

Bredde: 800mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1

Overflate: Pulverbelagt

Låsetype: 3-punkts låsing

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP55

Type: Ståldør

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 17.184kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill din profil halvsylinder for håndtaket separat.

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE