

# Varistar CP ståldør, vanlig med 1-punkts låsing, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-400**

Varistar CP ståldør, IP 20 med enkeltpunktslåsing.



### FUNKSJONER

Ståldør med enkeltpunktslåsing for IP 20 beskyttelsesklasse

Åpningsvinkel 180°

### PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 24U

Høyde: 1200mm

Bredde: 600mm

Låsetype: Ettpunktslåsing

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Type: Ståldør

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 10.744kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**