

# Varistar CP ståldør, vanlig med 3-punkts låsing, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W, IP20

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**21630-438**



Perforert Varistar CP stål dobbeltdør med 3-punkts låsing for applikasjoner med IP 20 beskyttelse.

### FUNKSJONER

Ståldør med tre punktlås for IP 20 beskyttelsesklasse

Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)

Åpningsvinkel 180°

Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp

### PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 38U

Høyde: 1800mm

Bredde: 600mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Overflate: Pulverbelagt

Låsetype: 3-punkts låsing

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Type: Ståldør

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 17.563kg

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**