

Varistar CP glassdør, med 1-punkts låsing, kun nøkkelplate, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-488



Varistar CP Glass Enkeltpunktlås for IP 20-applikasjoner.

FUNKSJONER

St, 1,5 mm.

Sikkerhetsglass, 6 mm.

Deksel for nøkkelås

Åpningsvinkel 180°

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 38U

Høyde: 1800mm

Bredde: 800mm

Låsetype: Ettpunktslåsing

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Samsvarer med: IEC 61587-1

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål; Glass

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Type: Glassdør

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 38.252kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE