We connect and protect

Varistar CP ståldør, perforert med 1-punkts låsing, kun nøkkelplate, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-515

Varistar CP perforert ståldør, IP 20 med enkeltpunktslåsing.

FUNKSJONER

- Perforert ståldør med enkeltpunktslås for IP 20 beskyttelsesklasse
- Åpningsvinkel 180°
- Deksel for nøkkellås

PRODUKTEGENSKAPER

- Rackhøyde: 42U
- Høyde: 2000mm
- Bredde: 600mm
- Låsetype: Ettpunktslåsing
- Antall pakker: 1
- Farge: Svart grå
- Fargekode: RAL 7021
- Samsvarer med: IEC 61587-1
- Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Type: Ståldør, perforert

Fungerer med: Varistar CP

Net Weight: 15.037kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.