

Varistar CP teleskopisk veltebøyle, RAL 7021, 100H, 600 W, 900D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-085



Teleskopisk veltevern for ballansebeskyttelse med 150 kg ved full forlengelse og muligheter for styring av kabler både sideveis og bak.

FUNKSJONER

Teleskopisk veltebøyle med maks. 150 kg ved full forlengelse

Mulig å komme inn på laterale og bakre kabler

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 100mm

Bredde: 600mm

Dybde: 900mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skap-/racksokkel

Type: Veltebeskyttelse

Net Weight: 9.668kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skal bare brukes sammen med sokkel eller mobil sokkel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE