

Fleksible slanger for Varistar LHX+ 45 / RackChiller i rad 45, BSP-BSP, 4 m

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-173



Den fleksible slangepakken for Varistar LHX+45 in-rack eller RackChiller in-Row 45 kobler kjøleenheten til vannsystemet. EPDM-slangene av høy kvalitet har utmerket kjemisk stabilitet med typiske vann- og glykolbaserte kjølemedier. Stålförsterkningen gir utvidet trykkevne med nominelt trykk på 5 bar og minimum sprengningstrykk 20 bar, mens det ytre laget beskytter slangene mot mekanisk belastning og skader.

FUNKSJONER

Fleksible slanger for tilkobling av LHX+ 45 in-rack eller RackChiller in-Row 45 med vannforsyning og retur

Par fleksible slanger for tilkobling av tilførsels- og returinnretning

Høykvalitetsförsterkede EPDM fleksible slanger

Nominelt driftstrykk 5 bar, minimum sprengningstrykk > 20 bar

Inkluder 1-tommers BSPP-svivler med flat tetning i begge ender

Tilgjengelig i lengde 4 m eller 6 m.

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Slange

Produktserie: RackChiller

Lengde: 4000mm

Net Weight: 7.34kg

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fungerer bare med Varistar LHX+ 45 in-rack og RackChiller in-row 45

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE