

Filtrert dør for RackChiller på rad 45

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-188

Den filtrerte døren erstatter en standard ufiltrert dør på RackChiller in-Row 45 for å etere enheten med luftfiltrering av innkommende / varme midtgangen luft. Filteret kan vaskes/rengjøres med rent vann eller trykkluft.

FUNKSJONER

Filtrering i henhold til EN779:2012 klasse G2; ISO 16890 grov 35%

Erstatter standard dør av RackChiller på rad 45

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Luft-/væskevarmevekslere

Produktserie: Varistar CP

Bredde: 300mm

Høyde: 2000mm

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Overflate: Pulverbelagt

Materiale: Stål

Net Weight: 11.526kg

Antall pakker: 1

Rackhøyde: 42U

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fungerer bare med Varistar LHX+ 45 in-rack og RackChiller in-row 45

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE