


# RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**24630-201**



Den fleksible slangepakken for RDHX Pro kobler kjøleenheten til vannsystemet i anlegget. EPDM-slangene av høy kvalitet har utmerket kjemisk stabilitet med typiske vann- og glykolbaserte kjølemedier. Stålförsterkningen gir utvidet trykkevne med nominelt trykk på 5 bar og minimum sprengningstrykk 20 bar, mens det ytre laget beskytter slangene mot mekanisk belastning og skader.

### FUNKSJONER

Fleksible slanger for å koble RDHX Pro til vannforsyning og retur

Par fleksible slanger for tilkobling av tilførsels- og returinnretning

Høykvalitetsförsterkede EPDM fleksible slanger

Nominelt driftstrykk 5 bar, minimum sprengningstrykk > 20 bar

Inkluder 1-tommers BSPP-svivler med flat tetning i begge ender

Tilgjengelig i lengde 4m eller 6m.

### PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Slange

Produktserie: RackChiller

Lengde: 2500mm

Net Weight: 7.485kg

Antall pakker: 1

### YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fungerer bare med RackChiller RDHX PRO.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**