

19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30702-045



Ventilerte frontpaneler gir varmespredning gjennom hull.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ventilerte frontpaneler (aluminium) gir varmespredning

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 2U

Tilbehørstype: Frontpanel

Overflate: Anodisert

Montering: Front som skrues på

Antall pakker: 1

Fremre overflate: Rå

Bakre flate: Rå

EMC-beskyttelse: Nei

Høyde (H): 88.1mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel

Rackbredde: 95HP

Type: 19-tommers frontpanel

Bredde (W): 483mm

Net Weight: 0.247kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE