

19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 1 U, 4 mm, Al, anodisert

Data Solutions

KATALOGNUMMER

40304-050



Definer enhetens fronter og side inns med Schroff 19-tommers frontpaneler. Schroff 19-tommers frontpaneler har ekstra hull for montering av håndtak og er tilgjengelig i 1 U til 6 U demensjons.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

19-tommers frontpaneler har ekstra hull for montering av håndtak

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 1U

Dybde (D): 3mm

Tilbehørstype: Frontpanel

Håndtakstype: Fremre håndtak

Overflate: Anodisert

Montering: Front som skrus på

Antall pakker: 1

Fremre overflate: Anodisert

Bakre flate: Anodisert

Behandlede kanter: Ja

EMC-beskyttelse: Nei

Høyde (H): 43.6mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel


Rackbredde: 95HP

Type: 19-tommers frontpanel

Bredde (W): 483mm

Gross Weight: 0.22kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE