

Kompakt LED-lys 550LM bevegelsessensor

Data Solutions

KATALOGNUMMER

57265



Kapslampen gir en kompakt og fleksibel løsning, og tilbyr rask, enkel montering og installasjon. For monteringsfleksibilitet kan LED-lyset festes til kabinettet med skruer eller festes raskt til flate ståloverflater med valgfrie magnetsett. En bevegelsessensor er også tilgjengelig.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Lysene kan enkelt monteres vertikalt eller horisontalt.

Enkel gjennomkobling basert på et plug-and-play-system.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

PRODUKTEGENSKAPER

Inngangsspenning AC: 230V max

Tilbehørstype: Belysning

Inngangsspenning DC: 24V max

Beskyttelsesgrad: IP20

Lengde: 396mm

Antall pakker: 1

Farge: Svart

Dybde: 40mm

Overflate: Glatt og matt

Materiale: Plast

Produkttype: Lys

Type: Cabinet Light

Bredde: 33mm

Fargetemperatur: 5300K

Tilkoblingstype: Innmating; Seriekoblede kabler; Med 2 poler

Lyseffekt: 550lm

Nominell spenning: 230V

Driftstemperatur: -20 to 55°C

Vekt: 0.24kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE