


Mann og kvinne tilkobling med Terminal Block for AC lampe

Data Solutions

KATALOGNUMMER

57274



Kapslampen gir en kompakt og fleksibel løsning, og tilbyr rask, enkel montering og installasjon. For monteringsfleksibilitet kan LED-lyset festes til kabinettet med skruer eller festes raskt til flate ståloverflater med valgfrie magnetsett. En bevegelsessensor er også tilgjengelig.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Lysene kan enkelt monteres vertikalt eller horisontalt.

Enkel gjennomkobling basert på et plug-and-play-system.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

PRODUKTEGENSKAPER

Inngangsspenning AC: 250V max

Tilbehørstype: Belysning

Beskyttelsesgrad: IP20

Antall pakker: 1

Farge: Svart

Dybde: 14mm

Overflate: Glatt og matt

Høyde: 53mm

Materiale: Plast

Produkttype: Lys

Type: Cabinet Light; Terminalblokk

Bredde: 18mm

Tilkoblingstype: Innmating; Seriekoblede kabler; Med 2 poler

Nominell spenning: 250V

Driftstemperatur: 60°C min

Nominell strøm: 16A

Vekt: 0.07kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE