


Socket Strip, UTE, 12 Sockets

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-222



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med ute-uttak.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

230 V, 16 A.

I henhold til NFC 61-303

Sokkelstrimmel med UTE-kontakter

Monteringshøyde 1 U

Horisontal eller vertikal montering

Tilkoblingskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-plugg

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

PRODUKTEGENSKAPER

Kontakttype: UTE

Antall kontakter: 12

Utganger med bryter: Nei

Spennings AC: 230V

Antall pakker: 1

Farge: Grå

Dybde: 44mm

Overflate: Anodisert

Lengde: 947.5mm

Materiale: Aluminium; Polyamid

Produkttype: Sokkelskinne

Net Weight: 1.681kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE