


Socket Strip, BS, 7 stikkontakter, 19 tommer

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-243



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U til 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ med uttak for BS.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Horisontal eller vertikal montering

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

I henhold til BS 1363

Installasjonshøyde 1 U

230 V, 13 A.

Tilførselskabel 2 m med BS-plugg (integreert sikring)

Hylse med britiske standardkontakter

PRODUKTEGENSKAPER

Kontakttype: BS

Antall kontakter: 7

Utganger med bryter: Nei

Spennings AC: 230V

Antall pakker: 1

Farge: Grå

Dybde: 44mm

Overflate: Anodisert

Lengde: 438.5mm

Materiale: Aluminium; Polyamid

Produkttype: Sokkelskinne

Gross Weight: 0.921kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE