


Socket Strip, IEC, 3-faset, 32 A, IEC 60309 plugg, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, sikring 6 x 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-285



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U til 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ med IEC C13- og C19-uttak med 3-faset inngang.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sokkelstrimler med IEC-kontakter i samsvar med IEC 60320

Vertikal montering

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Tilkoblingskabel 2 m.

Monteringshøyde 1 U

PRODUKTEGENSKAPER

Kontakttype: IEC C13; IEC C19

Antall kontakter: 30

Utganger med bryter: Nei

Spennings AC: 400V

Antall pakker: 1

Farge: Grå; Svart; Rød

Dybde: 44mm

Overflate: Anodisert

Høyde: 44mm

Lengde: 1753mm

Materiale: Aluminium; Polyamid

Produkttype: Sokkelskinne

Net Weight: 4.5kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE